





Oznakowanie punktów dystrybucyjnych Air Liquide Polska




Nr ref. TA_1



Tablica TA

- tablica montowana bezpośrednio do ściany budynku
- wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm
- dostępna w dwóch rozmiarach:
 - 800 x 350 mm
 - 2500 x 1100 mm

Nr ref. TA_2



Nr ref. TB_1




Tablica TB

- tablica – logo Air Liquide
- wykonana z dibondu o grubości 3 mm, lakierowanego na biało, wyklejonego foliami samoprzylepnymi
- dostępna w dwóch rozmiarach:
 - wysokość: 300 mm
 - wysokość: 150 mm

Nr ref. TB_2




Nr ref. TC_1P




2000

1200

Nr ref. TC_1L




Nr ref. TC_2P



1200

720

Nr ref. TC_2L



Tablica TC

- tablica ze strzałką
- wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm
- dostępna w dwóch rozmiarach:
 - 1200 x 2000 mm
 - 720 x 1200 mm
- dostępna w dwóch wariantach:
 - ze strzałką w prawo
 - ze strzałką w lewo

Nr ref. TD_1



175

400

Tablica lub naklejka TD

- tablica na drzwi do biura obsługi wykonana na PCV o grubości 5 mm (nr ref. TD_1)
- lub naklejka o tych samych wymiarach (nr ref. TD_2)

Nr ref. TD_2



Nr ref. SA_1



300

1100

Nr ref. SA_2



Nr ref. SA_3



Strzałka SA

- strzałka z logo Air Liquide
- wykonana z dibondu o grubości 3 mm, lakierowanego na biało, wyklejonego foliami samoprzylepnymi
- dostępna w trzech wariantach:
 - – strzałka w górę
 - – strzałka w prawo
 - – strzałka w lewo

Nr ref. BA_1



5000

Baner BA

- wykonany z tkaniny winylowej
- sposób mocowania: oczkowanie

Nr ref. NA_1



Naklejka NA

- naklejka na okno z logo Air Liquide
- naklejka ma takie same rozmiary jak tablica z logo (nr ref. TB)
- dostępna w dwóch rozmiarach:
 - wysokość: 300 mm
 - wysokość: 150 mm

Nr ref. NA_2



Nr ref. NB_1



450

700

Nr ref. NB_2




320

500

Naklejka NB

- naklejka na okno
- dostępna w dwóch rozmiarach:
 - 700 x 450 mm
 - 500 x 320 mm



Logo magnetyczne LM

- logo magnetyczne do oznakowania samochodów dystrybutora
- nadruk na podłożu magnetycznym
- dostępne w dwóch rozmiarach:
 - nr ref. LM_1: 100 x 300 mm
 - nr ref. LM_2: 150 x 500 mm

Nr ref. ST_1



Stojaczek na broszury ST_1

- wykonany z przezroczystego PCV
- wymiary:
 - wysokość: 34,0 cm
 - szerokość: 23,5 cm
 - głębokość: 17,5 cm